

CLOU®-Unit XS Der wiederbefüllbare Druckbehälter für Flüssigkeiten

Mit der CLOU®-Unit XS arbeiten Sie ökonomisch und auch ökologisch. Der zu befüllende Druckbehälter wird auf die Druckluftladestation gedrückt und innerhalb von wenigen Sekunden mit Druckluft befüllt – und das ganz ohne Treibgase.

- Ökologisches Sprühen von Flüssigkeiten dank cleverer Technik ohne Treibgase.
- Schnelles Laden des Behälters mit Druckluft und einfaches Befüllen mit Flüssigkeiten.
- Druck-Ladestation durch Festmontage an verschiedenen Orten individuell einsetzbar, sofern ein Druckluftanschluss verfügbar ist.
- Behälter handlich geformt in gängiger Form mit 400 ml Fassungsvermögen.
- Die CLOU®-Unit XS erfüllt die gesetzlichen Normen und hat eine CE-Kennzeichnung.
- Etikett und Gefahrenkennzeichnung für c+r Reinigungsmittel sind inbegriffen.



Keine schädlichen Treibgase für die Umwelt
Vermeidung von Müll und Entsorgungskosten
Mehr Gesundheit für Ihre Mitarbeiter
Vielseitig und nachhaltig in der Anwendung

CLOU-Unit XS Starterset: CHF 175.- (statt 195.-)

AKTION
bis 30.09.2021



Fill-O-Mat für die Befüllung
des Druckbehälters



3 x Druckbehälter max. 6bar,
Fassungsvermögen 400 ml



Diverse Sprühdüsen
1 x Vernebelungsdüse (für cr 1/18)
1 x Schaumkopfdüse (für cr 7/19)
1 x Sprühdüse für ölige Flüssigkeiten
(für cr 9/700)

CLOU®-Unit Regalelement – ausklappbar zum einfachen Abfüllen von Flüssigkeiten

Die ideale Ergänzung zum CLOU®-Unit XS Starter-Set.
Einfaches Abfüllen der Druckbehälter und praktisches
Aufbewahren der Kanister in einem Spezialregal.

Das Regal mit den Kanistern dient zur idealen Befüllung der
CLOU®-Unit XS Druckbehälter. Durch das Spendersystem
wird das Befüllen einfacher und präziser.

Das Regal hat einen Klappmechanismus für drei Kanister
(B 150 mm x T 200 mm x H 230 mm), die ein Fassungs-
vermögen von jeweils 5 Liter Inhalt haben.

Technische Daten Regal:

H 520 mm x B 540 mm x T 390 mm

Material Metall, Lackierung RAL 8011 Nussbraun



Regalelement
+ 3 x Auslaufhahn
+ CLOU®-Unit XS Starter-Set
+ cr 1/18 Oberflächenreiniger 5L
+ cr 9/700 Gleitmittel 5L
+ cr 7/19 Oberflächenreiniger 5L

CHF 550.- (statt 686.-)

So einfach funktioniert die Befüllung

1. CLOU®-Unit XS Druckbehälter drucklos machen.
2. Sprühkopf von der CLOU®-Unit XS Druckbehälter abschrauben.
3. Gewünschte Flüssigkeit einfüllen.
4. Sprühkopf auf den CLOU®-Unit XS Druckbehälter schrauben.
5. CLOU®-Unit XS Druckbehälter auf die Druckluftladestation „Fill-O-Mat“ drücken.
6. Warten bis der Druckausgleich stattgefunden hat. Dann den Druckbehälter aus Druckluftladestation entnehmen.
7. Der CLOU®-Unit XS Druckbehälter ist nun einsatzbereit



Sie haben noch Fragen zum CLOU®-Unit XS System?

Dann kontaktieren Sie bitte unser Verkaufsteam. Lassen Sie sich das CLOU®-Unit XS System von uns vorführen.
Sie werden von diesem innovativen und nachhaltigen Produkt sicher begeistert sein!